

Робибанд ПБТ Б

Герметизирующая пароизоляционная самоклеющаяся лента

Краткое описание

Лента представляет собой композиционный материал на основе бутилкаучука, экструдированный в виде полосы на основу из синтетического нетканого материала. Клеевой слой защищен антиадгезионной бумагой. Лента поставляется в роликах.

Область применения

Пароизоляционная лента «Робибанд ПБТ Б» предназначена для герметизации различных стыков и примыканий в строительстве:

- герметизация межпанельных стыков;
- герметизации деформационных швов;
- герметизации различных сборных конструкций;

Преимущества продукта

- Химически нейтрален;
- Простота монтажа при использовании;
- Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера;



Робибанд ПБТ Б 100 * XX,

где Б – качество качества (стандарт+)

100 - ширина пароизоляционного слоя, мм
 XX - длина материала в ролике, м

Технические характеристики


Показатель	ГОСТ 30971	СТО 86411020-002-2008	Фактическое значение
Сопротивление паропрооницанию, м ² ·ч·Па/мг, не менее	2,0	2,0	5,2
Температура эксплуатации, °С	- 31 / +70	----	- 40 / +80
Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее			
-от цементно-песчаного раствора;	0,3	0,3	0,41
-от окрашенной древесины;	----	0,3	0,42
-от ПВХ профиля	----	0,3	0,40

Лента «Робибанд ПБТ Б» производится в соответствии с СТО 86411020-002-2008 и соответствует современным техническим нормам. Характеристики продукции подтверждены сертификатом соответствия и экспертным заключением.

Рекомендации по применению продукта

Лента «Робибанд ПБТ Б» непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов и оснастки.

- Перед началом работ герметизируемые поверхности следует очистить от грязи, строительного мусора и обработать праймером. Осыпающиеся поверхности обработать проникающими связывающими составами.
- Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений, складок и вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Стыковать ленту необходимо внахлест, с перехлестом 50-100 мм.
- Герметизацию рекомендуется производить «снизу-вверх», перекрывая вышерасположенной лентой ранее приклеенную.



Робибанд ПБТ Б

Предупреждение!

При применении ленты необходимо проверить её на совместимость с другими применяемыми материалами.

Приведены данные производителя на 02.2018. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.